



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 27
GTIN	7610733003440
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllal.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

Műszaki leírás

Nyélhossz	265 mm
Ház anyaga	Acél
Súly	0,274 kg
Kalapácsfej Ø	27 mm
Fejhossz betétekkel	90 mm
Nyél anyaga	Hickory fa

Teljes hossz	290 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 27 mm	754720 27
Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 27 mm	754840 27
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 27 mm	754730 27