

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel és alumínium középső résszel, Kalapácsfej  
Ø: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754160 22
GTIN	4045197680457
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz. Alumínium közdarab, feketére eloxált.

**Előny:**

Alumínium közdarab = jelentős súlycsökkenés. Ezáltal pontosan adagolt munkavégzés lehetséges a csuklóizület kímélése mellett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

**Műszaki leírás**

Nyélhossz	280 mm
Kalapácsfej Ø	22 mm
Fejhossz betétekkel	73 mm
Súly	0,147 kg
Termék fajtája	Kalapács

---

**Tartozék**

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel  
Nyélhossz 280 mm

751650 280

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 22 mm

754180 22