



Írányváltós feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 2-1/2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657600 2-1/2
GTIN	4018754034536
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Átkapcsolható feltűzhető racsní.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékekkel (lásd a felhasznált nyomatékkuács vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Tartós terhelhetőség	300 Nm
Rátűző szár	14×18 mm
Szélesség b	43 mm
Magasság h	26 mm
Fogak száma	60
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Alaplíméret S	25 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtósár,	igen
Kerepes hajtósár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsni