



## Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Hickory nyél, Kalapácsfej Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754700 50
GTIN	7610733003488
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Amerikai Hickory fa nyéllal.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

#### Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

#### Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 754840 sz.

### Műszaki leírás

Nyélhossz	335 mm
Nyél anyaga	Hickory fa
Kalapácsfej Ø	50 mm
Fejhossz betétekkel	110 mm
Teljes hossz	385 mm
Ház anyaga	Acél

Súly	1,05 kg
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 50 mm	754730 50
Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 50 mm	754720 50
Hickory fa kalapácsnyél ékkel Fej Ø-höz 50 mm	754840 50