



Négyszög feltűzhető szerszám, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-3/8coll



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657700 1-3/8 |
| GTIN | 4018754034468 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Négyszög feltűzhető szerszám.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkuks vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Tartós terhelhetőség | 80 Nm |
| Szélesség b | 20 mm |
| Magasság h | 14 mm |
| Rátűző szár | 9×12 mm |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Alaplíméret S | 17,5 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Termék fajtája | Négyszög feltűzhető szerszám |