




KPE30 vizsgálóeszköz golyókhoz



Rendelési adatok

Rendelés száma	439564
GTIN	2050002081086
Árucikk kategória	40W

Leírás

Kivitel:

A KPE30 kisméretű vizsgálóeszköz alkalmas hengeres és szférikus alkatrészek, ill. max. 30 mm méretű mért tárgyak maximális pontosságú gyors és biztonságos méréséhez. A stabil, erős ásványöntvény alaptestnek köszönhetően messzemenően kizárhatóak a külső hatások. A kompakt felépítés lehetővé teszi a felállítási hely rugalmas kiválasztását, akár mérőhelyiségben, vagy mobil felhasználással.

Előny:

- **Hosszú, 30 mm-es mérési szakasz.**
- **Biztonságos, nagy pontosságú vizsgálórendszer az Abbe féle mérési elv betartásával.**
- **Felhasználótól független mérési eredmények.**
- **Megbízható, ismételhető mérési eredmények.**
- **Ideális mobil felhasználáshoz.**
- **PU26 kijelző egységgel közvetlenül leolvasható és tovább feldolgozható.**
- **0,1 N – 3 N között változtatható mérőerő (opcionális).**
- **Beigazítható mérőfelületek.**
- **Felfekvő felület mérőcsapokhoz, dugós idomszerekhez vagy dugós menetidomszerekhez.**

Felhasználás:

Vizsgálóeszköz a következők vizsgálatához:

- Szférikus tárgyak, mint gömbök
- Hengeres tárgyak, mint görgők
- Mérőcsapok
- Dugós idomszerek
- Menetidomszerek

Golyók vizsgálatához

Tartalom:

Kisméretű vizsgálóeszköz inkl. kijelző egység, adapterkábel, mérőerő manipulátor, mérőrátét készlet, szoftver a mért értékek átviteléhez Excelbe, gyári kalibrálási bizonyítvány.

Golyós mérőasztal

Műszaki leírás

Súly	11 kg
Felbontás	0,01 µm
Mérőerő	3 N
Méréstartomány	0 - 30,1 mm
Hibahatár	0,02 µm
Ismétlési pontosság	0,03 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Alakmérő készülék