



Seeger gyűrű fogó készlet, 20 darabos belső és külső gyűrűhöz



Rendelési adatok

Rendelés száma	700170
GTIN	3148515415005
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték, cserélhető hegyek (szorítócsavar). Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk. **Nyitórugóval** és fokozatmentesen beállítható **nyitáshatárolóval**.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Tartalom:

1-1 Seeger gyűrű fogó belső- és külső Seeger gyűrűkhöz 9 pár cserélhető hegygel (3-3 pár egyenes, 45°-ban hajlított és 90°-ban hajlított kivitelben).

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, hajlított

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

Külső Seeger gyűrű Ø-höz: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

Belső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Külső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je: 0,9; 1,3; 1,8 mm

Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza: 180 mm

Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza: 180 mm

Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	0,9; 1,3; 1,8 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	180 mm
Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza	180 mm
Fogók száma	2
Belső Seeger gyűrű fogó hegy Ø-je	0,9; 1,3; 1,8 mm
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, egyenes
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Tárolás	Műanyag doboz
Szabvány	DIN 5254 A és B
Szabvány	DIN 5256 C és D
Cserélhető hegy	igen
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó