

**HOLEX****Hajlított hatszögmű kulcs foszfátózott, Hatszög: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 626038 10     |
| GTIN              | 4045197921406 |
| Árucikk kategória | 62C           |

**Leírás****Kivitel:**

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homloklapfelületek.

Mangán-foszfátózott felület

**Figyelem:**

HOLEX hajlított kulcsok col méretekből is kaphatók az eShop-ban. (626039 sz. és 626042 sz.).

**Műszaki leírás**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Hatszög        | 10 mm               |
| Szárhossz      | 122×50 mm           |
| Felület        | Mangán-foszfátózott |
| Profil         | 6-szög rátűzőkulcs  |
| Termék fajtája | Csavarhúzó          |

**Tartozék**

|  |          |
|--|----------|
| Műanyag tartó hajlított hatszögmű kulcsokhoz Kulcshelyek száma 9 | 627255 9 |
|--|----------|

