

**Erősített kombinált fogó, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	700400 180
GTIN	4003773043072
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Nagy vágási teljesítmény csekély erő kifejtés mellett. Fogazott szorítófogak. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

