



Elektronikus hézagmérő, Típus: GM120



Rendelési adatok

Rendelés száma	478480 GM120
GTIN	2050002078697
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

A gapMaster elektronikus hézagmérő gyors és egyszerű mérésekre szolgál. Mérő és kijelző készülék nagyméretű 7 colos kijelzővel.

A gapMaster számos mechanikus hézagmérőt, mérőéket és mérőlemezt helyettesít elektronikus méréssel. Használható az ipar minden ágazatában a termékek fejlesztéséhez és minőségbiztosításához, szerszámok és gépek ellenőrzéséhez, valamint a szervizelés és karbantartás területén.

A kézre álló mobil készülék érintőképernyővel rendelkezik a megjelenítéshez és a kezeléshez. A gyors és megbízható mért érték rögzítéshez vizsgálati tervek konfigurálhatóak félautomatikus végrehajtással. Az adatok tárolása helyben történik és USB csatlakozón keresztül tölthetőek le, vagy WiFi-n keresztül automatikusan továbbíthatóak.

Előny:

A mérés az ellenőrzés helyett elv szerint a gapMaster a következő előnyöket nyújtja:

- **Mérés az ellenőrzés helyett - nagyon nagy időmegtakarítás a hatékony és célzott méréssel a különböző hézagmérőkkel végzett ellenőrzés helyett.**
- **Nagy méréstartomány fedhető le egyetlen hézagmérővel.**
- **Gyors mért érték rögzítés és automatikus jegyzőkönyv készítés.**
- **Sokféle mechanikus hézagmérőt helyettesít.**
- **Megebizható mért értékek, melyek jól leolvashatóak.**

- **Nehezen hozzáférhető helyeken és a hézagok belsejében is lehetséges a mérés.**
- **Hiánytalan dokumentáció rugalmas adatátvitellel.**
- **Egyszerűen, nagyon kényelmesen kezelhető.**
- **Anyagtól és felülettől független.**

Tartalom:

Mérő és kijelző készülék állvánnyal, inkl. töltőkészülék és USB kábel, kofferben. Inkl. mérőelektronika kábelházzal és szenzor csatlakozóval.

Műszaki leírás

USB csatlakozók száma	1× mikro USB
Frekvenciatartomány	30 Hz
Operációs rendszer	Android
Mélység	20 mm
Magasság	195 mm
Kábelhossz	1500 mm
Felbontás szenzor szerint	1 - 3 µm
Szélesség	120 mm
Termék fajtája	Hézagmérő