

**HALDER****Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755100 40
GTIN	4030618301615
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

**Műszaki leírás**

Nyel anyaga	Hickory fa
Fejhossz betétekkel	115 mm
Teljes hossz	360 mm
Kalapácsfej Ø	40 mm
Ház anyaga	Acélcső
Súly	0,715 kg
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Ház-nyél rögzítés	Alumínium ék és biztosító csap
Felület	Porlakk bevonattal
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 40 mm	754910 40
Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 40+50 mm	755140 40+50