

**Garant****VHM mini maró, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	202261 6
GTIN	4045197922489
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:**Szár hasonló, mint a **DIN 6535 HB**.**Takarítsa meg az utánkösörülési költségeket:**

Mivel kedvezőbb a tömör keményfém mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L<sub>c</sub>: 8 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

## Műszaki leírás

Száralak	HB
Élhossz L <sub>c</sub>	8 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Teljes hossz L	45 mm

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Fogak száma Z	3
Spirálszög	30 fok
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró