

HALDER**Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755100 50
GTIN	4030618301639
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	120 mm
Nyel anyaga	Hickory fa
Teljes hossz	370 mm
Súly	0,99 kg
Kalapácsfej Ø	50 mm
Ház anyaga	Acélcső
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Ház-nyél rögzítés	Alumínium ék és biztosító csap
Felület	Porlakk bevonattal
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 50 mm	754910 50
Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 40+50 mm	755140 40+50