



Vanádium kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	701800 160
GTIN	4003773040729
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,5 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
elektrosztatikus tulajdonság	VDE 1000 V
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó