

**HALDER****Visszaütésmentes ráverő kalapács, Kalapácsfej Ø (mm) / súly (kg): 100/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően. Első osztályú Hickory fából készült nyéllal.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.; tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Fejhossz betétekkel: 210 mm

Betét ütőfelület Ø: 100 mm

Nyélhossz: 900 mm

Teljes hossz: 1000 mm

Súly: 7 kg

**Műszaki leírás**

Kalapácsfej Ø	100 mm
Súly	7 kg
Nyel anyaga	Hickory fa
Fejhossz betétekkel	210 mm
Teljes hossz	1000 mm
Betét ütőfelület Ø	100 mm
Ház anyaga	Acél
Nyélhossz	900 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®

Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 100 mm	754910 100
Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 100 mm	755140 100