



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej Ø: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754800 27
GTIN	7610733087075
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Szinte törhetetlen nyéllal SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.

Visszaütésmentes a kalapáctestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	290 mm
Súly	0,33 kg
Nyél anyaga	Üvegszál
Fejhossz betétekkel	90 mm
Kalapácsfej Ø	27 mm
Nyélhossz	265 mm
Ház anyaga	Acél

Sorozat	PB 303
Betét anyaga	Nylon, fehér
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 27 mm	754720 27
Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 27 mm	754730 27