

HALDER**Visszaütésmentes kalapács Hickory nyéllal, Kalapácsfej Ø: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755100 25
GTIN	4030618301585
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Erős acél középész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

Visszaütésmentes a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Nyel első osztályú Hickory fából.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Tartalék Hickory nyelet lásd 755140 sz.

Műszaki leírás

Nyel anyaga	Hickory fa
Fejhossz betétekkel	105 mm
Teljes hossz	305 mm
Súly	0,25 kg
Ház anyaga	Acélcső
Kalapácsfej Ø	25 mm
Sorozat	SUPERCRAFT®
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT

Ház-nyél rögzítés	Alumínium ék és biztosító csap
Felület	Porlakk bevonattal
Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Kalapácsfej Ø-höz 25 mm	755140 25
Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 25 mm	754910 25