



Vízpumpafogó Cobra®, krómozott, Teljes hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705900 300
GTIN	4003773041382
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.

Fogó krómozott, műanyaggal bevont szárok. **Fogazott finombeállítási lehetőséggel** egy rugózó gomb megnyomásával.

Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Fogazott finombeállítás száma	30
Befogható tartomány csőnél	2.3/4 coll
Hatszög befogási tartomány	60 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	krómozott

Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Pótalkatrész készlet Típus 300	705920 300
--------------------------------	------------