

**Kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701700 200
GTIN	4003773033776
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

