



## Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-15mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657900 2-15
GTIN	4018754034215
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

#### Alkalmazás:

##### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

## Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Szélesség b	24 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Magasság h	11 mm
Alapméret S	25 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Szerszám racsnival funkcióval	nem
Termék fajtája	Csillag rátűző