

**Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701600 180
GTIN	4003773034933
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

