



Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657900 2-16 |
| GTIN | 4018754034222 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alappal

L_4 = a rátűző szerszám alappmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alappméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alappméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Rátűző szár | 14×18 mm |
| Kulcsnyílás | 16 mm |
| Magasság h | 12 mm |
| Szélesség b | 25,5 mm |
| Alapméret S | 25 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Szerszám racsnival funkcióval | nem |
| Termék fajtája | Csillag rátűző |