

**Vízpumpafogó Alligator®, foszfátózott, Teljes hossz: 400mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	705500 400
GTIN	4003773075844
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	400 mm
Befogható tartomány csőnél	3.1/2 coll
Hatszög befogási tartomány	95 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	feketére foszfátózott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Automatikus szorítás	igen

Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó