

**Kombinált fogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701735 180
GTIN	4003773015314
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk, **merítéssel szigetelt**

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	merítéssel szigetelt
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

