



Csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-19mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657900 2-19
GTIN	4018754034253
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	30,5 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Magasság h	13 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Alapméret S	25 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Szerszám racsnival	nem
Termék fajtája	Csillag rátűző