

**Garant****Központfúró készlet HSS-E-PM 111105 sz., kazettában, TiAlN, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111155 7
GTIN	4045197923813
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

A DIN 333 szerinti központfúrókból összeállítva.

**Tartalma:**

111105 sz. központfúró, 1–1 darab 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4 méretben.

Szár: Hengeres szár, h7

Fúrók száma: 7

**Műszaki leírás**

Fúrók száma	7
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12

Süllyesztési szög	60 fok
Szár	Hengeres szár, h7
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúrás

## Tartozék

Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 4 mm	111105 4
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 1 mm	111105 1
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Központfúró HSS-E-PM A Névleges Ø DC k12 2 mm	111105 2
Kazetta központfúrókhoz DIN 330 szerint, 7 darabos Típus 7	111109 7