

**Vízpumpafogó Alligator®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	705700 300
GTIN	4003773042389
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

**Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópoék, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

**Szabvány:**

**DIN ISO 8976**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	300 mm
Befogható tartomány csőnél	2.3/4 coll
Hatszög befogási tartomány	60 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó