



LED-EX akkus munkalámpa, Típus: UNI-EX



Rendelési adatok

Rendelés száma	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam. Multifunkcionális LED-EX akkus munkalámpa. Fő fény két fokozatú kapcsolóval és felső spotlámpával.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

0 ATEX zónához és 20 ATEX ZÓNÁHOZ tanúsított.

A 2014/34/EU, IEC és IECEx sz. ATEX irányelv szerint engedélyezett és tanúsított.

Tartalom:

Töltőkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	200 lm

Fényáram 2 fokozat	330 lm
Akkumulátor kapacitás	2,8 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	3,2 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	220 mm
CRI érték	80
IP védettségi osztály	IP 65
Teljes szélesség	70 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	3 óra
Világítási idő	7,5 óra
Súly	420 g
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	zóna 20
Teljes magasság	39 mm
Gyártó jelölése	UNI-EX
Termék fajtája	Munkalámpa