



LED-EX munkalámpa, Típus: NOVA-EX



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 081523 NOVA-EX |
| GTIN | 5708997356029 |
| Árucikk kategória | 08C |

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam. Erős és robusztus robbanásbiztos munkalámpa.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tartalom:

10 m földelt kábel, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| Fényáram 2 fokozat | 2000 lm |
| IP védettségi osztály | IP 65 |
| Fényáram | 1000 lm |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Súly | 4000 g |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Égő | LED-es lámpa |
| Fény színe | 6000 K |
| Teljesítményfelvétel | 23 W |
| Névleges feszültség | 100 - 240 V |
| Készülék tulajdonságai | Alkalmas robbanásvédett területekhez |
| Teljes hossz | 270 mm |
| Teljes szélesség | 266 mm |
| Teljes magasság | 123 mm |
| Csatlakozó kábel hossza | 10 m |
| ATEX zóna | 1. zóna |
| ATEX zóna | 2. zóna |
| ATEX zóna | 21. zóna |
| ATEX zóna | 22. zóna |
| Gyártó jelölése | NOVA EX |
| Termék fajtája | Munkalámpa |