



LED-EX akkus munkalámpa, Típus: NOVA-EXR



Rendelési adatok

Rendelés száma	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam. Erős és robusztus LED-EX akkus munkalámpa.

Szabvány:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tartalom:

Töltőkábel 5 m.
Készülék tulajdonságai: Alkalmas robbanásvédett területekhez
ATEX zóna: 21. zóna
ATEX zóna: 1. zóna
Fényáram: 1500 lm
Fényáram 2 fokozat: 750 lm
Világítási idő: 2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat: 4 óra

Műszaki leírás

Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Akkumulátor kapacitás	1,4 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-vasfoszfát
Világítási idő	2 óra
Színhőmérséklet	6500 K
ATEX zóna	21. zóna
ATEX zóna	1. zóna
Fényáram	1500 lm
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	19,2 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes magasság	123 mm
Teljes szélesség	266 mm
Teljes hossz	270 mm
Világítási időtartam 2. fokozat	4 óra
Fényáram 2 fokozat	750 lm
Súly	3900 g
Termék fajtája	Munkalámpa

Tartozék

Három lábú állvány Magasság EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3