



## Erősített Monier-fogó, horganyzott, Teljes hossz: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706670 300
GTIN	4003773228110
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Különösen keskeny fejjel és hosszú szárakkal. Nagyszilárdságú élek precíziós köszörüléssel, fényes fej.

**Felhasználás:**

Elsősorban Monier-vasak összefűzéséhez, nagy áttétellel. Lágyszál 4,5 mm Ø-ig vágható. Csökkenti az ízületek és az izomzat terhelését a jelentősen csillapított vágási ütést követően.

**Szabvány:**

**DIN ISO 9242**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,8 mm
Szabvány	DIN ISO 9242
Fej	karcsú
Szár	hosszú
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	Horganyzott
Termék fajtája	Harapófogó

