



## Vízpumpafogó Cobra®, fogazott finomállítással extra vékony fej, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706250 250
GTIN	4003773061267
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. **Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítás lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró. Fogó feketített, fej polírozott, száruk műanyag bevonattal.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Fogazott finombeállítás száma	19
Befogható tartomány csőnél	1.1/4 coll
Hatszög befogási tartomány	34 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	feketére foszfátózott
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	extra karcsú

Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó