

**Villáskulcs, szikramentes, Kulcsnyílás: 17X19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	759710 17X19
GTIN	7630027401639
Árucikk kategória	76E

Leírás**Kivitel:**

Speciális Ampco-ötvényzet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Alumínium-bronz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcs hossza L	185 mm
Szabvány	DIN 895
Pofaállás 1	15 fok
Pofaállás 2	15 fok
Alapanyag	Alumínium-bronz
Termék fajtája	Csavarkulcs

