



Racsnis csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657925 2-18
GTIN	4000896179893
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn. Könnyökös**racsnis csillagkulcs**, irányváltós. Utánfogási szög 9°.

Előny:

Racsnyszerű munkavégzés a rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	40 mm
Kulcsnyílás	18 mm
Magasság h	14,3 mm
Hossz l	81 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Alapméret S	36 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Racsnis, irányváltós	igen
Szerszám racsnis funkcióval	igen
Termék fajtája	Racsnis csillag rátűző