



Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 27
GTIN	4250122674191
Árucikk kategória	30N

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

Figyelem:

Kompatibilis a

- **HSK, PSC csatlakozóval.**
- **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

Műszaki leírás

Tüske Ø-höz	27 mm
Menethossz	22 mm
Pofavastagság	8 mm
Fej Ø	35 mm
Menet M	M12
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar