



Racsnis csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657925 2-16
GTIN	4000896179923
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn. Könnyökös **racsnis csillagkulcs**, irányváltós. Utánfogási szög 9°.

Előny:

Racsniszerű munkavégzés a rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplímétét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alaplímét korrekciót!

Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Szélesség b	40 mm
Magasság h	14,3 mm
Hossz l	81 mm
Alaplímét S	36 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Racsní, irányváltós	igen
Szerszám racsní funkcióval	igen
Termék fajtája	Racsnis csillag rátűző