



## Racsnis csillag rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-17mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 657925 2-17   |
| GTIN              | 4000896179886 |
| Árucikk kategória | 630           |

### Leírás

#### Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomaték kulcson. Könnyűkösracsnis csillagkulcs, irányváltós. Utánfogási szög 9°.

#### Előny:

Racsniszerű munkavégzés a rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken.

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alpméret a nyomaték kulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Alkalmazható:

4-szög befogású nyomaték kulcsokhoz.

#### Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).  
Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

## Műszaki leírás

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Rátűző szár                 | 14×18 mm               |
| Szélesség b                 | 40 mm                  |
| Kulcsnyílás                 | 17 mm                  |
| Hossz l                     | 81 mm                  |
| Magasság h                  | 14,3 mm                |
| Alpméret S                  | 36 mm                  |
| Cserélhető szerszám         | Feltűzhető szerszám    |
| Racsnis, irányváltós        | igen                   |
| Szerszám racsnis funkcióval | igen                   |
| Termék fajtája              | Racsnis csillag rátűző |