



## LED-es munkalámpa, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081415 3
GTIN	4260131238062
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű, fényerő szabályozható, hosszú élettartamú és robusztus munkalámpa **rugalmas nyakkal** és **erős mágnessalppal**. 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható. Nagy teljesítményű LED alumínium házban, hideg fehér, kb. 5500 Kelvin. Széles, 120°-os szórásszög egyenletes megvilágítással.

#### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

250 V tápegység.

#### Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Mágnessalp Ø	66 mm
Fényáram	300 lm

Energiaellátás	Vezetékes
Égő	LED
Súly	550 g
Rögzítés módja	Magnetfuß
IP védettségi osztály	IP 65
Világítási teljesítmény	2,5 W
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	5500 K
Fénykibocsátási szög	120 fok
ATEX zóna	Nincs
Teljes magasság	620 mm
Fény színe	hideg fehér
Világító fej szélessége	30 mm
Világító fej magassága	15 mm
Világító fej mélysége	90 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

## Tartozék

Mágneses tartó Szerelőlap Ø felül 95 mm	081419 95
Asztali szorító Szerelőlap Ø felül 95 mm	081418 95