



HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	676307 M5
GTIN	4013288119094
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 36 mm

Szárhossz: 14 mm

Emelkedés: 0,8 mm

Műszaki leírás

Menetmérethez	M5
Teljes hossz	36 mm
Emelkedés	0,8 mm
Szárhossz	14 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok

Felhasználás furattípusnál

max. 1×D átmenő furatnál

Termék fajtája

Menetfúró bit