



## HSS menetfúró bit, Menetmérethez: M6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676307 M6
GTIN	4013288119001
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 39 mm

Szárhossz: 14 mm

Emelkedés: 1 mm

### Műszaki leírás

Menetmérethez	M6
Emelkedés	1 mm
Teljes hossz	39 mm
Szárhossz	14 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok

Felhasználás furattípusnál

max. 1×D átmenő furatnál

Termék fajtája

Menetfúró bit