



## Csigafúró bit készlet összehajtogatható tokban, 19 darabos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676304
GTIN	4013288101570
Árucikk kategória	63H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Előny:**

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Univerzálisan használható fémben, fában és műanyagban. Speciális szegecslyuk méretek 3,1 és 5,1 mm

**Tartalma:**

Csigafúró bitek: 676302 sz. 1-1 db 3; 4; 4,2; 5; 6; 8 méret

Bitek Phillipshez: 675200 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek belső TORX®-hoz: 675340 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db hasonló a 675020 sz. 6,3K mérethez (mágnes nélkül)

### Műszaki leírás

Tartalom (db)	19
Fúrók száma	6
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	118 fok
Termék fajtája	Csigafúró bit

## Tartozék

Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675200 2/25
HSS csigafúró bit Fúró Ø 4 mm	676302 4
HSS csigafúró bit Fúró Ø 4,2 mm	676302 4,2
HSS csigafúró bit Fúró Ø 5 mm	676302 5
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675200 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40	675340 TX40
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675340 TX10
Bit Phillips-hez, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675200 3/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
HSS csigafúró bit Fúró Ø 6 mm	676302 6
HSS csigafúró bit Fúró Ø 8 mm	676302 8
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
HSS csigafúró bit Fúró Ø 3 mm	676302 3