



HSS kombinált menetfúró bit, Menetmérethez: M5



Rendelési adatok

Rendelés száma	676306 M5
GTIN	4013288101525
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögcsár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

1 szerszám 3 művelethez: Magfurat fúrás – menetvágás – sorjázás / süllyesztés. **Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.**

Felhasználás furattípusnál: max. 1xD átmenő furatnál

Teljes hossz: 41 mm

Szárhossz: 12 mm

Fúróhossz a: 7 mm

Csigafúró Ø: 4,2 mm

Emelkedés: 0,8 mm

Műszaki leírás

Szárhossz	12 mm
Menetmérethez	M5
Emelkedés	0,8 mm
Csigafúró Ø	4,2 mm
Teljes hossz	41 mm
Fúróhossz a	7 mm
Gyártó jelölése	847 HSS

Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS
Csúcsszög	60 fok
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1xD átmenő furatnál
Bit hatszög szár	C 6,3
Termék fajtája	Menetfúró bit