

Erdi**Ideal lemezolló, balos, Teljes hossz: 240mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	766200 240
GTIN	4010220010976
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt ollófej, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Mikrofogazású. **Nemesacél-S** ollófej (HRC 60 – 62), kovácsolt tömör szárak lecsúszásvédelemmel.

Vágási teljesítmény: lemezek 2,0 mm-ig, rozsdamentes acél lemezek 1,5 mm-ig.

- **Optimalizált vágóél a lemez jobb megvezetése érdekében.**
- **Kisebb a markolat nyílásszöge, és az élek meghosszabbítása az illesztékek felé kisebb erő kifejtést tesz szükségessé a vágás során.**

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Élek hossza	24 mm
Teljes hossz	240 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766110
----------------------------------	--------

