

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719770 J1
GTIN	4045197504005
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Kösörült fej. Műanyaggal bevont markolat.

**Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Alak	C
Hegy Ø	1,25 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 - 25 mm
Teljes hossz	140 mm
Szabvány	DIN 5256 C
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	fekete
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó