



Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 150cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659945 150
GTIN	4045197514004
Árucikk kategória	62E

Leírás

Kivitel:

Kézre álló markolat a beállított forgatónyomatékok problémamentes átviteléhez. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében reteszelés a nyél végén. A cserélhető penge a 1/4 col bitek befogásához tartozék.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

Valamennyi Wiha cserélhető penge (659940 – 659946 sz.) használható a 659945 sz. Horex nyomaték csavarozóval.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	150 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3

Nyomatéktartomány	30 - 150 cNm
Nyomatéktartomány	0,3 - 1,5 Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	153 mm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	300 g
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 1

659941 1

Cserélhető penge 1/4 col	659947
Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 0	659940 0
Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659940 1
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 0	659941 0