



## Karos szegecshúzó fogó, Típus: HN2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	770600 HN2
GTIN	4007081130011
Árucikk kategória	74B

### Leírás

**Kivitel:**

Alumínium présöntött fogótest csőszákkal.

**Tartalom:**

Inkluzív 770640 sz. 29 – 45 méretű csőrök.

**Alkatrész:**

Tartalék tokmánypofák 770630 sz., tartalék csőrök 770640 sz.

### Műszaki leírás

Max. popszegecselés minden anyagban	3 - 6,4 mm
Teljes hossz	570 mm
Súly	1,85 kg
Termék fajtája	Karos szegecshúzó fogó

### Tartozék

Tartalék szájnylás Típus 36	770640 36
Tartalék szájnylás Típus 45	770640 45
Tartalék szájnylás Típus 29	770640 29
Befogópofa készlet3 darabos	770630

Tartalék szájnnyílás Típus 32

770640 32