

**Garant****Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J31****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719770 J31
GTIN	4045197504074
Árucikk kategória	71B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat.

**Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°**

**Előny:**

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Hegy Ø	2,25 mm
Teljes hossz	210 mm
Alak	D
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	40 - 100 mm
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	fekete
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó