



Seeger gyűrű fogó, Típus: J5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 719795 J5 |
| GTIN | 4003773024910 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás

Kivitel:

Acéllemez száruk, reteszelő eszközzel.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Teljes hossz | 570 mm |
| Alak | C |
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz | 122 - 300 mm |
| Hegy Ø | 3,5 mm |
| Szabvány | DIN 5256 C |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított |
| Pofaalak | egyenes |
| Alapanyag | Hengerelt acél |

| | |
|------------------------------|--|
| Hegy anyaga | Speciális szerszámacél, olajban edzett |
| Felület | fekete porszórt bevonat |
| Markolat reteszelő eszközzel | igen |
| Cserélhető hegy | igen |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Csúcs pár Seeger gyűrű fogóhoz Alak J5 | 719810 J5 |
|--|-----------|