



## Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A21



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719890 A21
GTIN	4003773048831
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

**Form B – hajlított pofák, 90°**

#### Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

#### Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

#### Szabvány:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Műszaki leírás

Külső Seeger gyűrű Ø-höz	19 - 60 mm
Alak	B
Teljes hossz	165 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó