



Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J3



Rendelési adatok

Rendelés száma	719790 J3
GTIN	4003773048541
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

Belső Seeger gyűrű Ø-höz	40 - 100 mm
Hegy Ø	2,25 mm
Teljes hossz	225 mm
Alak	C
Szabvány	DIN 5256 C
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes

Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	nem
Markolat reteszelő eszközzel	igen
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó